



補助具／
保持具

工具／
機器

電磁
チャック

電磁
チャック用
電装品

永電
磁チャック

永電磁
チャック

永電磁
チャック用
電装品

5面加工

サインバー
チャック

真空・接着
チャック

リフティング
マグネット

電磁
ホルダ

搬送用
マグネット
機器

処理搬送／
環境機器

脱磁機器／
着磁機器

産廃処理・
資源循環

食品・薬品
異物除去

食品・薬品
異物除去

食品・薬品
異物除去

食品・薬品
異物除去

食品・薬品
異物除去


食品・薬品
異物除去

食品・薬品
異物除去

EPS-P形 永電磁チャック専用チャックマスター® EP CHUCK MASTER



EPS-P2100C




設置スペースをとらない
コンパクト仕様。

(mm)

形 式	EPS-P2100C	EPS-P2100C-2
本体寸法 (W×D×H)	190×255×165	
電 源	単相 AC200/220V±10% 50/60Hz	
出力容量	DC10~90V	パルス 100A
出力切換数	切換なし	2
消磁時間 (約)	1.4秒	2.8秒
ブレーカー容量 (目安)	30A	
質 量	7kg	

※電源ケーブルは3.5mm²以上10m以内としてください。

EPS-D形 消磁機能付永電磁チャック専用チャックマスター® EP CHUCK MASTER



用途 消磁機能付永電磁チャック専用の電装品です。

(mm)

形 式	EPS-D2100B	EPS-D2100B-2
本体寸法 (W×D×H)	190×255×165	190×255×200
電 源	単相 AC200/220V±10% 50/60Hz	
出力容量	DC10~90V パルス100A	
出力切換数 (消磁時)	切換なし (2)	2 (3)
消磁時間 (約)	1~4秒	2~5秒
ブレーカー容量 (目安)	30A	
質 量	7kg	

※電源ケーブルは3.5mm²以上10m以内としてください。

EPS形 EP用チャックマスター® EP CHUCK MASTER


永電磁チャック用電源装置



EPS-215B



EPS-GWB230A



用途 交流電源からの入力を直流に整流し、永電磁チャックに励磁電流を瞬時出力します。また、永電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、自動式消磁回路が作動します。

特長 ●EP用チャックマスターは永電磁チャック専用の電源装置で、EPT形、EPT-H形、EPTW形、EPTW-N形、EPZ-U形、EPC-ARF形に共通して使用できます。

●マイコン制御により、極めて効果的な自動消磁が作動します。

●吸着力の調整ができます。

●EPS-GW (B) 形は、外部操作専用タイプです。

<主な特長>

・EPS-GW形は機械盤内設置モデル、EPS-GWB形は盤外設置モデルで、どちらも遠隔操作箱付きです。

・従来型に対し、体積比約1/3にサイズダウン。

・配線やヒューズ交換、電源電圧AC200/220Vの切換、出力電圧・消磁時間調整等、作業性・操作性を向上させました。

(mm)

汎用形

形 式 Model	電 源 Power Source	出力定格 Rated Output		本体寸法 Dimensions			取付寸法 Mounting Dimensions			質量 Mass	操作箱 Operation box			
		電圧 Voltage	電流 Current	巾 Width	奥行 Depth	高 Height	巾 Width	高 Height	穴 Hole		巾 Width	奥行 Depth	高 Height	コード Cord
EPS-215B	単相AC200V (50/60Hz)	DC20~ 90V	15A	180	130	250	120	275	4φ 7	4.7kg	—	—	—	—
EPS-230B			30A	400	190	400	290	446	4φ 10	18.3kg	100	70	155	5m
EPS-W215B			15A	180	130	250	120	275	4φ 7	4.7kg	—	—	—	—
EPS-GW230A	単相AC200/220V (50/60Hz)	DC40~180V	30A	210	167	280	145	300	2φ 7 (2-φ7)	7.0kg	140	70	150	5m
EPS-GWB230A				213	165	284				9.0kg				

※対応機種はEPT、EPT-H、EPTW、EPTW-N、EPZ-U、EPC-ARFのみです。 ※EPS-GW (B) 230Aは同機種の連結あるいは大形特注の電源装置として利用します。